

**УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ
ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ УПГ-78D**

Паспорт

ЛСЕА.469436.333-01 ПС

ДО* дополнительные опции:

- TG – тангента;
- Т – телефонная трубка;
- ТС – тастатура-номеронабиратель;
- ХМС8 - модуль дополнительных связей (8 связей), где Х – количество модулей: 1, 2 или 3 (если устанавливается один модуль МС8, то количество (Х) в маркировке не указывается).

*при отсутствии дополнительных опций данная маркировка не указывается

3 ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



а) б)

Рисунок 1

3.1 Внешний вид УПГ-78D в исполнении с кнопками с нажатием представлен на рисунке 1а) в исполнении с кнопкой качелью - на рисунке 1б). Габаритные размеры УПГ-78D: 150x475x140 мм.

3.2 Количество кнопок 2, 4 или 6 зависит от конкретного проектного решения и указывается в спецификации заказа. Световая индикация кнопок зависит от режима работы устройства, см. Руководство по эксплуатации на Систему громкоговорящей связи (СГС).

3.3 В корпусе УПГ-78D установлены следующие кабельные вводы:
 - кабельный ввод М20 – 2 шт. Диаметр внешней изоляции вводимого кабеля должен быть от 9 до 14 мм.
 - кабельный ввод М25 – 1 шт. Диаметр внешней изоляции вводимого кабеля должен быть от 13 до 18 мм.

4 МОНТАЖ

4.1 Всегда отключайте питание перед проведением работ, по монтажу и ремонту. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильного подключения и использования устройства.

4.2 Порядок подключения УПГ-78D:

- установите УПГ-78D в соответствии с проектом на вертикальной поверхности и высоте 1,4 - 1,6 м при помощи 4-х болтов М6 в отверстия корпуса. Установочные размеры 137x390 мм;
- для подключения линии питания и связи откройте верхнюю часть корпуса устройства, проведите кабель через кабельный ввод, далее подключите к плате связи согласно таблице 3;
- установите верхнюю панель корпуса в штатное положение, закрепив её на 8 винтов М6 к основанию корпуса УПГ-78D.

Таблица 3

№	Обозначение контактов	Назначение
1	«+»	Питание. Соблюдать полярность при подключении
2	«-»	
3	«А»	Линия связи SHDSL
4	«В»	
5	«В+»	Для подключения лампы-вспышки
6	«В-»	
7	«Гр+»	Выход встроенного усилителя для подключения низкоомного громкоговорителя 8 Ом
8	«Гр-»	

5 УКАЗАНИЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Монтаж и ремонт УПГ-78D производится специалистом, имеющим группу допуска к работам с электронной аппаратурой не ниже 3, ознакомленным с технической документацией на аппаратуру, руководством по эксплуатации.

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества УПГ-78D требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок УПГ-78D - два года с момента ввода в эксплуатацию, но не более трёх лет с даты приемки оборудования. Гарантия на УПГ-78D не распространяется на следующие случаи:

- в его серийный номер были внесены изменения, номер был удален, или стал нечитаемым;
- имеются признаки самостоятельного ремонта;
- дефекты возникли вследствие некомпетентной установки, эксплуатации, обслуживания, а также несоблюдения условий транспортировки и хранения;
- повреждения вызваны факторами, не зависящими от ООО «Линсис», такими как скачки напряжения в сети питания, пожар, стихийные бедствия, катастрофы и т.п.

7 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1 УПГ-78D транспортируют закрытым видом транспорта (железнодорожные вагоны, контейнеры, закрытые автомобили, трюмы, герметизированные отсеки самолетов) в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

7.2 Условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха от -60 °С до +60 °С,
- относительная влажность воздуха до 100 % при +25 °С,

7.3 В случае транспортирования на открытых платформах или на автомашинах тара с УПГ-78D должна быть закрыта брезентом.

7.4 УПГ-78D должен храниться в складских отапливаемых помещениях группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, защищающих его от воздействия атмосферных осадков, паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей в соответствии с действующими санитарными нормами.

7.5 В складских помещениях, где хранится УПГ-78D, должна обеспечиваться температура от плюс 5 до плюс 40 °С, при относительной влажности до 65 % при температуре 20 °С.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

УПГ-78D не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ и материалов, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация УПГ-78D может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

УПГ-78D	ЛСЕА.469436.333-01	№
---------	--------------------	---

Изделие изготовлено и принято согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации, и признано годным для эксплуатации

год, месяц

МП

личная подпись

расшифровка подписи