

УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ УПГ-01D

Паспорт

ЛСЕА.469436.201-01 ПС

1 Основные сведения об изделии и технические характеристики

1.1. Устройство Переговорное Громкоговорящее УПГ-01D (далее УПГ-01D) предназначено для использования в качестве антивандального настенного офисного оконечного устройства в системах громкоговорящей связи (СГС) «Линсис».

1.2. Наименование изделия: УПГ-01D

Условное обозначение: ЛСЕА.469436.201-01

Сведения об изготовителе: ООО «Линсис».

Адрес: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Куфониная, д.32, помещ.1-9,21

Телефон: +7 (342) 299-99-37.

Сайт: www.lin-sys.ru

E-mail: support@lin-sys.ru.

1.3. Прежде чем начать работу необходимо ознакомиться с данным паспортом и руководством по эксплуатации на УПГ-01D ЛСЕА.469436.201-01 РЭ. В таблице 1 указаны основные технические характеристики УПГ-01D.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Интерфейс связи	SHDSL
Напряжение питания, номинальное, В	48
Допустимое отклонение напряжения питания, В	24 - 72
Потребляемый ток в дежурном режиме, А	0,05
Потребляемый ток максимальный, А	0,41
Потребляемый ток максимальный, при подключенном внешнем громкоговорителе (опция УС), А	0,82
Диапазон воспроизводимых частот, Гц	300 - 8000
Выходная мощность встроенного усилителя/(с опцией УС), Вт	20/40
Выходная мощность встроенного динамика, Вт	17,5
Звуковое давление, дБ	90
Звуковое давление максимальное (30 см), дБ	110
Температурный режим эксплуатации, °С	от -55 до +55
Степень защиты оболочки, по ГОСТ 14254-96	IP32
Материал корпуса	Металл
Монтаж	Накладной
Вес, кг	6
Срок службы, лет не менее	12

2 Комплектность и маркировка

2.1 При поставке УПГ-01D комплектуется в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

№	Наименование	Обозначение	Кол-во
1	Устройство УПГ-01D	ЛСЕА.469436.201-01	1 шт.
2	Паспорт	ЛСЕА.469436.201-01 ПС	1 шт.
3	Руководство по эксплуатации	ЛСЕА.469436.201-01 РЭ	1 шт.*

*Допускается поставлять 1 экземпляр РЭ на 10 изделий УПГ-01D

2.2 УПГ-01D маркируется: **УПГ-01D-NN-УС***, где

УПГ	устройство переговорное громкоговорящее;
01	конструктивное исполнение
D	интерфейс связи - SHDSL
NN	количество кнопок: от 01 до 09
УС	дополнительная опция – усилитель 25 Вт

* При отсутствии дополнительных опций данная маркировка не указывается.

3 Внешний вид, габаритные размеры



3.1 Внешний вид УПГ-01D представлен на рисунке 1. Габаритные размеры 162 x 300 x 87 мм.

3.2 Количество кнопок от 1 до 9, зависит от конкретного проектного решения и указывается в спецификации заказа. Световая индикация кнопок зависит от режима работы устройства. Порядок программирования режима работы указан в руководстве администратора «Встроенное программное обеспечение «LIP-EA_УПГ-D» 643.ЛСЕА.00101-01. Актуальную версию документа можно скачать с сайта компании «Линсис».

Рисунок 1

4 Монтаж

Порядок монтажа УПГ-01D:

- перед проведением работ по установке, монтажу или ремонту устройства УПГ-01D отключить питание оборудования. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильного подключения и использования устройства;
- снять лицевую панель корпуса УПГ-01D, открутив 4 винта крепления М6 в боковых поверхностях УПГ-01D;
- установить основание корпуса УПГ-01D в соответствии с проектом на вертикальную поверхность, высота 1,4 - 1,6 м. Установочные размеры 121 x 259 мм (4 отверстия). Диаметр отверстий для крепления 6 мм;
- подключить кабель линий питания и связи к плате УПГ-01D согласно руководству по эксплуатации ЛСЕА.469436.201-01 РЭ;
- установить лицевую панель корпуса в штатное положение, закрепив её на 4 винта М6 к основанию корпуса УПГ-01D.

5 Указания о мерах безопасности

Монтаж и ремонт УПГ-01D производится специалистом, имеющим группу допуска по электробезопасности не ниже 3, ознакомленным с технической документацией на изделие, руководством по эксплуатации.

6 Гарантийные обязательства

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества УПГ-01D требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок УПГ-01D - два года с момента ввода в эксплуатацию, но не более трёх лет с даты приемки оборудования. Гарантия на УПГ-01D не распространяется на следующие случаи:

- в его серийный номер были внесены изменения, номер был удален, или стал нечитаемым;
- имеются признаки самостоятельного ремонта;
- дефекты возникли вследствие некомпетентной установки, эксплуатации, обслуживания, а также несоблюдения условий транспортировки и хранения;
- повреждения вызваны факторами, не зависящими от ООО «Линсис», такими как скачки напряжения в сети питания, пожар, стихийные бедствия, катастрофы и т.п.

7 Хранение и транспортирование

7.1 УПГ-01D транспортируют закрытым видом транспорта (железнодорожные вагоны, контейнеры, закрытые автомобили, трюмы, герметизированные отсеки самолетов) в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

7.2 Условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха от -60 до +60 °С,
- относительная влажность воздуха до 98 % при +25 °С.

7.3 В случае транспортирования на открытых платформах или на автомашинах тара с УПГ-01D должна быть закрыта брезентом.

7.4 УПГ-01D должно храниться в складских помещениях, защищающих его от воздействия атмосферных осадков, паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей в соответствии с действующими санитарными нормами.

7.5 УПГ-01D устойчиво к хранению в упакованном виде в течение 12 месяцев (с момента отгрузки, включая срок транспортирования) при температуре от минус 50 °С до плюс 40 °С, среднемесечном значении относительной влажности 80 % при температуре 20 °С.

8 Утилизация

УПГ-01D не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ и материалов, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация УПГ-01D может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

9 Свидетельство о приемке

УПГ-01D	ЛСЕА.469436.201-01	№
---------	--------------------	---

Изделие изготовлено и принято согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации, и признано годным для эксплуатации

год, месяц

личная подпись

расшифровка подписи

МП